



6.5 Guida finta articolazione

6.5.1 Lato cerniera T




				Nº
Guida finta articolazione lato cerniera P / T / A16		110 / 65	Roto Sil	331488

Per i bracci finta articolazione adatti vedere → *da pagina 548.*



		Nº
Spessore ribalta	Roto Sil	230651

6.5.2 Lato cerniera C



			Nº
Per anta a ventola	220 / 15	Roto Sil	2005701
Per anta vasistas	220 / 50	Roto Sil	2005281

Per i bracci finta articolazione adatti vedere → *da pagina 549.*